

وصف:

كخطوة الأخيرة إذا كنت ترغب في تحقيق نتيجة تلميع تأثير المرآة Buff Diamond Boreway يتم استخدام لوحة على الجرانيت أو الأحجار الطبيعية الأخرى. برتقالي أسود هو الحجارة المظلمة ولكن بشكل عام على ما يرام لأحجار الألوان الخفيفة في معظم الحالات إذا كنت ترغب في إعطاء الحجارة مظهراً أغمق قليلاً.

نقترح عليك اختبار البرتقالي الأسود على قطع الخردة من المواد إذا كنت تعتقد أن الحجر قد يكون ضوئاً جداً في اللون لأنه قد يغمق المواد خلال عملية برتقالية.

على الجرانيت الأسود المطلق، استخدم برتقالي الأسود أطول مما تفعل عادة على الجرانيت الآخرين. هذا سيعزز عمق اللون وزيادة اللمعان. برتقالي أبيض هو للأحجار الملونة الخفيفة. وسادة بوف الماس مصنوعة من خلال عملية تقنية فريدة من نوعها عند تلميعها يمكن أن تشكل الزجاج على سطح الجرانيت.

تسمح ناتج تلميع الزجاج من وسادات برتقالية أن يكون الجرانيت أكثر مضادة للتآكل من حيث التآكل الحمض والقلويات، وهو مناسب إلى حد كبير للمطبخ والبيئات الخارجية.

سمات:

1. سرعة السرعة 4500 دورة في الدقيقة.
 2. وحلقة ذاتية اللصق المدعومة Hoop.
 3. قوة طحن رخيصة، ومثانة جيدة.
 4. وضوح، لمعان، درجة لينة expellent.
 5. استخدام تكنولوجيا فريدة من نوعها، برتقالي يمكن أن تنتج حماية زجاجية للجرانيت.
- آخر خطوة تلميع منصات لتحقيق تأثير المرآة.

دليل الاستخدام:

لا تستخدم منصات برتقالي تماماً جافة تماماً دون استخدام أي ماء. وإيت الشغل وتشغيل وسادة برتقالية نصف مبللة مع مياه منخفضة جداً للتشليم لتوليد الحرارة. عندما يبدأ الماء في التبخر، ستقوم بتقوية بتقويم بإنشاء احتكاك على المواد، مما سيؤدي إلى بدء المواد للتسخين وإنشاء اللمعان العالي واللون.

تخصيص:

مواصفات الاستخدام الرطب منصات تلميع برتقالي الماس:

طلب	فئة الجودة	مالك	الحصى رقم	سماكة	قطر الدائرة	رقم الكود
بلاط نوع من الحجر مثل الجرانيت، رخام إلج	الممتازة معياري اقتصادية	برتقالي	الفيكرو	2.5mm. 3.0mm.	بوصة 3 80mm	BW-DPP-Buffer-01
					بوصة 4 100mm.	BW-DPP-BIP-02
					5inch 125mm	BW-DPP-BIP-03

اتصال آخر ومواصفات يمكن تخصيصها وفقاً للحاجة.

الحصباء الأخير من منصات تلميع الماس، أفضل درجة تلميع لأنواع تلميع من الحجر مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري، إلخ. مع حياة تلميع طويلة.

ذكر: إذا أكملت أمر العميل منصات تعيين منصات، فيما يتعلق بتقاعد الوسادة، إذا لم يكن هناك متطلبات خاصة نقدم عادة برتقالي أسود بدلا من اللون الأبيض. برتقالي أسود مناسب لأنواع تلميع المواد الملونة، والوفيق الأبيض هو تلميع المواد البيضاء أو الخفيفة.

المنتجات المذكورة أعلاه غير متوفرة من المتجر، يحتاج الإنتاج إلى حوالي 10 أيام عند استلام تأكيد الطلب.

صور:

بوصة 75 ملليمتر الماس برتقالي الوسادة الأسود للبلاط حجر الجرانيت رخام 3

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا

[انقر هنا لزيارة منصات تلميع الماس لدينا](#)

اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd..

مركز هواهوي 605، مدينة شويتو، **تبوك**، Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342.

هاتف: (86+) 86990206-595

الفاكس: (86+) 86990220-595

WhatsApp: + 86-18650679939.

بريد إلكتروني: boreway@boreway.com.