

الأسنان الماس بوش مطروق بكرات طحن لمصنع الحجر 45

الأوصاف:

boneway®



45 الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات

45 الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات قابل للتمرير وفعال للغاية. بناء على تجربتنا ، يمكن لأسطوانة قطرها 200 مم تصنيع أكثر من 100 متر مربع من منتجات الحجر أو الخرسانة في اليوم.

45 الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات يتم استخدام تكنولوجيا اللحام المتطورة واختيار سبائك من خلال تعديل مرونة الربيع على مطرقة الأدغال ، bushhammered الألومنيوم عالية الجودة للصب ، يمكن تغيير حصى آلة طحن يدوية.

مواصفات:

الحجم العادي لل **45 الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات**

رقم الحبوب	سماكة:	مع / بدون	مواد
س45	45 مم	بدون دعم	سبائك والصلب

تتوفر أدوات مصممة خصيصا لأي تطبيق قياسي. يمكننا تخصيص الأدوات حسب احتياجاتك الدقيقة.

تفاصيل المنتج:

الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات بالنسبة للحجر ، يمكن تعديل خشونة سطح المطرقة **45** باستخدام مطرقة بوش من خلال تعديل مرونة الربيع على مطرقة الأدغال

boreway®



boreway[®]





الميزات:

الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات 45

1. □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□
2. أفضل قيمة لأموالك
3. أداء متفوق ومتانة
4. فحص التوازن الديناميكي الدقيق
5. نوعية جيدة ممتازة وحياة عمل طويلة
6. يمكن تعديل حصى الوجه المطروق



بكفاءة عالية ، 5-6 مرات أسرع من المعالجة اليدوية works 7.

مميزات:

1. سطح معالجة موحد وحقيقي وطبيعي.
2. للجريث كفاءة طحن عالية وعمر طويل.
3. تكاليف الإنتاج أقل بكثير مقارنة مع طريقة المعالجة التقليدية.

تطبيق:

45 الأسنان الماس بوش مطروق طحن أسطوانات لمعالجة سطح الليتشي المطروق على الجرانيت والرخام والسطوح الحجرية الأخرى.




آلة التطبيقات:

المعدات المستخدمة في المعالجة اليدوية هي معدات بسيطة ولا تتطلب مهارات عالية. أما المعدات المستخدمة في المعالجة الميكانيكية فهي معدات متطورة وتتطلب مهارات عالية. كما أن المعدات المستخدمة في المعالجة الميكانيكية هي معدات متخصصة ومصممة خصيصاً لهذا الغرض.



الماس أداة جليخ بوش المطرقة الأسطوانة تطبيق القرص





منتجات ذات صلة:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

دبابيس مزدوجة الطبقات سبكة بوش عجلة المطرقة 45



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

بوش مطروق لوحة HTC 230mm

معلومات عنا:



التعبئة & التسليم:

ملاحظة:

1. أدوات التعبئة في حالات الكرتون
2. عن طريق الجو / البحر للسلع دفعة ، مطار / ميناء استقبال .
3. (أقل من 45 كجم ، التسليم بشكل عام عن طريق البريد السريع (من الباب إلى الباب).
4. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، يتم تعبئتها في علب خشبية.



خدماتنا:

1. موك منخفضة: يمكن أن تلبى أمر المحاكمة تحتاج بشكل جيد.
2. فإننا يمكن أن تنتج وفقا لعينتك أو الرسومات oem: قبلت.
3. الخدمة الجيدة: تعاملنا مع عملائنا كإله بمهنية عالية وشغف.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. سمعة جيدة في السوق.
5. تسليم سريع: لدينا خصم كبير من معيد.

التعليمات:

1. كيف يمكننا معرفة الجودة ، إذا أردنا طلب منتجاتك؟

يرجى فقط اختبارها بترتيب صغير جدًا ، ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر كثير من الناس في العالم لاستخدام المنتجات الصينية ، بسبب الجودة العالية والأكثر أسعار منافسة. نحن مصنع محترف في توريد أدوات الماس للمزيد من 8 سنوات. على أي حال ، تأكيدًا لجودة منتجاتنا ، فإن أمرًا تجريبيًا صغيرًا للاختبار. كن ضروريا.

2. هل يمكنك تقديم عينات مجانية؟

نحن لا نقدم عينات مجانية ، وفقًا لتجربتنا الطويلة ، نعتقد أن الناس يحصلون عليها العينات بالدفع ، سوف نعتز بها ونقدر أكثر ما تحصل عليه. لكننا كذلك على استعداد لمنح عملائنا المحتملين خصمًا خاصًا يستخدمونه لإجراء الاختبار. من المهم جدًا أن تعطينا تعليقات ، ونحن نقدر ذلك.

هل تقبل شركتك حسب الطلب؟3.

بالتأكيد نحن نقبل ذلك. بما في ذلك لون مختلف ، حصى إلخ. يمكننا أيضا وضع علامة على الشعار الخاص بك والعلامة التجارية على اللوحة. أي منتجات جديدة تريدنا أن ننتجها لك ، فقط أرسل لنا الخاص بك رسم أو عينة ، فإننا سوف تنتج نفس واحد. لن نبيع هذا النوع من المنتجات لأخرى العملاء فقط إذا حصلنا على إذن منك.

يرجى ملاحظة:

1. يرجى تقديم المواد قبل الشراء.
2. قبل الشراء ، يرجى تقديم نموذج الجهاز.
3. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا للمتطلبات.

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 Quanzhou ، الصين ، فوجيان

 هاتف: (86+) 86990206-595 / الفاكس: (86+) 86990220-595

 جوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

 البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

 ليون تشانغ