

## Introduction:

1. D16 \* 30T \* 1/2 " morsure de doigt de diamant de G pour le bassin de pierre de meulage sont habituellement l'utilisation après les forets de noyau de diamant, élimination rapide de la poussière, roue d'évier de diamant.
2. Ils sont idéaux pour l'enlèvement rapide des stocks ainsi que pour la mise en place des lignes de sciage, qui sont conçues pour couper le granit, la pierre reconstituée et le marbre, les dessus de comptoir, les dessus de cuisine et les bassins.
3. Habituellement monté sur des machines de commande numérique par ordinateur ou de bras radial, pour le meulage de trou, l'ancre et le trou borgne.
4. Center les trous d'alimentation en eau dans chaque bit.
5. Please vertical en utilisant et ajouter de l'eau lors du meulage, surtout pour le meulage latéral.

## Caractéristiques:

1. Vitesse Rapide et Durable plus longtemps
2. Moins de bruit et faible ampère

## Spécification:

La taille normale de la morsure de doigt de diamant de D16 \* 30T \* 1/2 "G pour le bassin de pierre de meulage:

Diamètre	Alésage (mm)	Longueur du segment	Numéro de segment
20mm (3/4 ")	1/2 gaz (Filetage masculin)  M14  5/8 "-11	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

[Cliquez ici pour parcourir plus de tailles et de formes de diamant doigt peu](#)

## Images:

D16 \* 30T \* 1/2 " morsure de doigt de diamant de G pour le bassin de pierre de meulage