

အခြေအနေ:

ဤစက်သည် BWM-EM02 အမျိုးအစား စက်များကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။

အသုံးပြုနည်း:

1. စက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
2. စက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
3. စက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
4. စက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
5. စက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။

အခြေအနေအားဖြင့်:

following အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။

အမျိုးအစား	BWM-EM02
အရွယ်အစား	Ø200mm
အသုံးပြုနိုင်သည့် အရွယ်အစား	Ø250mm - Ø600mm
အရွယ်အစား	4 အရွယ်အစား
အရွယ်အစား	1400 မီတာ * 800 မီတာ * 1200 မီတာ
အသုံးပြုရန် အတွက် အချက်များ	380V, 50 မီတာ
အသုံးပြုရန် အတွက် အချက်များ	300-400 မီတာ / မီတာ
အရွယ်အစား	360 မီတာ

ဤစက်ကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မလိုက်နာပါက စက်သည် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။