

Introdução:

A mordida do dedo do diamante de 1.D16 * 30T * 1/2 "G para a bacia de pedra de moedura é geralmente uso após bocados de broca do núcleo de diamante, poeira de remoção rápida, roda do dissipador do diamante.

2. Eles são ideais para a remoção de estoque rápido, bem como truing up viu linhas, que é projetado para cortar granito, engenharia de pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.
3. Geralmente montado em máquinas CNC ou Braço Radial, para furação de buracos, âncora e furo cego.
4. Centralize os orifícios de alimentação de água em cada bit.
5. Por favor, use verticalmente e adicione água ao moer, principalmente para moagem lateral.

Características:

1. velocidade mais rápida e duradouro mais
2. Menos Ruído e Baixa Amperagem

Especificação:

O tamanho normal de D16 * 30 T * 1/2 "G Diamante Dedo Mordida Para Moer Pedra Bacia:

Diâmetro	Furo (mm)	Comprimento do Segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Roupa masculina)	40mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 mm (1-1 / 4 ")	M14	45 mm	
35 mm (1-3 / 8 ")		50 mm	
40 mm (1-5 / 8 ")		60mm	
50 mm (2 ")	5/8 "-11		
60 mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

[Clique aqui para navegar mais tamanhos e formas de diamante dedo bit](#)

Imagens:

Mordida do dedo do diamante de D16 * 30T * 1/2 "G para a bacia de pedra de moedura