

## **Вoreway Сэндвич Канавка М форма Бриллиант Сегмент за Резка Мраморный производитель**

### **Преимущество:**

- 1 M Shape Diamond Segret для производителя мрамора** легко для открытия алмаза.
- Хороший результат резки: плавная резка, плоская поверхность и даже размер.
- Стабильная резка, узкий разрыв резки, уменьшение отходов каменных отходов.
- Сегмент бриллиантовых дисков высокого уровня 1400 мм имеет хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки, тем временем он имеет длительный срок службы.

### **Особенность:**

1 Большое количество экспортируемых в Восточную Европу, Северную Америку, Южную Америку, Ближний Восток, Австралия и другие зарубежные рынки; Качество продукта единогласно признается зарубежным клиентам.

**2M Shape Diamond Segret для производителя мрамора** дюймовый Листовая подача IAMOND и (Ti + CR + Ni + CO и т. Д.) Для формирования химических связей может уменьшить обмолот, улучшить край, продлить срок службы.

### **Технические характеристики:**

Ниже приведены нормальные спецификации **M Shape Diamond сегмент для производителя мрамора:**

Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Зубы (ПК)	Л	W.	ЧАС	Дыра (мм)	Максимум. Обратный
2000 мм, 80 дюймов	8.0 (9,0)	128	24	11/10	15/20	100/120	450

Вышеуказанные спецификации представлены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

**Factory = control = конкурентная цена = собственная технология = OEM**

Примечание:

Резка режущих инструментов для добавления воды и потока воды делает ее лучшим эффектом охлаждения.


В противном случае требуется для скорости композитной пилы в 280-320 революциях в минуту, автомобиль скоро ускоряется!

### Информация о продукте:

M Shape Diamond Segret для производителя мрамора



M Shape Segment



**Пример :**

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы использовали бы твердое лезвие. Железный

бетон с речной камерой заполнителем жестко, поэтому мы будем использовать мягкое лезвие.

### **Жесткая связь**

Означает, что компиляция металлов при спечке вместе образует сегмент от 105 до 120 часов (твердость) и очень устойчив к распиленным мягким абразивным материалам, что высвобождает алмаз с соответствующей скоростью.

Жесткие связи, как правило, состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и из серого до темно -серого цвета.

### **Мягкая связь**

Означает, что компиляция металлов при спечке вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 часов (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашивать тем самым алмаз на поверхности резания.

Мягкие связи, как правило, состоят из следующих металлических порошков - медных, бронзовых и кобальта, и, как правило, бронзовые до светло -серебра в цвете.

## **Приложения:**


M Shape Diamond Segret для производителя мрамораИспользование в резки блока для круглых пиловых лезвий 900-3500 мм для резки блоков

Алмазный сегмент Резка гранит, песчаник, различный твердый камень с кварцем.

Горячая пресса V форма алмаза только влажное использование



For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Приложения машина:

**M Shape Diamond Segret для производителя мрамора** Используется для одному или много круговой пилы от 900 мм до 3500 мм, резка гранита, песчаника, различный твердый камень с кварцем.



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Если материал жесткий, связь сегментов алмаза должна быть более мягкой. Потому что бриллианты станут тупыми при резке твердого материала. Более мягкая связь может быть  
Изношенные с тупыми бриллиантами быстрее, а затем делать новые бриллианты внизу, чтобы легче подвергаться участию в участии в резке

2. Если материал относительно мягче, связь должна быть сложнее. Алмазы могут длиться дольше в этой помощи. Более жесткая связь изнашивается медленнее, так что она может удерживать алмазы также дольше. Это может лучше использовать бриллианты и продлить срок службы алмазного инструмента.

### **Приложения машина:**

Метод сварки: **M Shape Diamond Segret** для производителя мрамора Сварка серебра с помощью высокочастотной сварочной машины

Высокочастотная сварная сварная машина рекомендуется вместо сварки пожаром.

Не приходите с собой в течение длительного времени, всего несколько минут, иначе алмаз внутри может быть поврежден из -за высокой температуры, что сильно повлияет

на производительность резания гранитного сегмента.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

### Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[1800 мм многослойный сегмент](#)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[LL Form](#)

**О нас:**







Упаковка и доставка:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может соответствовать нуждающемуся вам порядок тестирования.
- 2 Быстрая доставка: мы получаем отличные скидки от грузовых перевозчиков.
3. Приемлемо OEM: мы можем производить в соответствии с вашими образцами или рисунками.
4. Хорошее качество: у нас строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
- 5 Хорошее обслуживание: мы рассматриваем наших клиентов как Бога с высокой степенью профессионализма и энтузиазма.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

### **1. Если мы хотим заказать ваш продукт, откуда мы знаем ваше качество?**

Вы можете проверить с небольшим заказом, и тогда вы узнаете качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайские продукты из -за их высокой качественной и высокой стоимости. Мы являемся профессиональным производителем бриллиантовых инструментов с более чем 8 -летним опытом производства.

## 2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Исходя из многолетнего опыта, мы считаем, что клиенты захотят их из-за их надежного качества. Покупая образцы, мы будем дорожить и ценить их и заставить их получить больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным клиентам специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы дали нам отзыв, и мы оценим это.

## 3. Принимает ли ваша компания настройка?


Конечно, мы принимаем настройку. Включая различные цвета, режущие объекты и т. Д. Мы также можем пометить свой собственный лейбл и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы сделали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте нам свои продукты. Будь то рисунки или образцы, у нас есть возможность производить одни и те же продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим, только клиенты могут получить разрешение.

### Пожалуйста, обрати внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотную сварную сварную машину вместо огня, чтобы сделать пабу, время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, а затем производительность резки будет снижена!

### Свяжитесь с нами:

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 № 605 Центр Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**